

品番：EA462DM-4

品名：R 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)



販売価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
カタログ価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/12 10:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



#### 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	呼び径	1/2"
ねじサイズ	R1/2"	全長	47mm
直径	40mm	内径	24.5mm
重量	130g	材質	本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム
規格	DIN EN 14 420-7		

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.