品番: EA462DM-6

品名:R3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)



| 販売価格 | 4,920円 (税抜)/ 5,412円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 4,920円(税抜)/5,412円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2025/11/14 08:42現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1111ページ | | | | |







仕様

| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|--------|------------------|--------|--------------------------------------|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 3/4" |
| ねじサイズ | R3/4" | 全長 | 54mm |
| 直径 | 63mm | 内径 | 32.4mm |
| 重量 | 233g | 材質 | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム |

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.