

品番：EA462DN-10

品名：1" ダストキャップ(ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,190円(税抜) / 5,709円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 5,190円(税抜) / 5,709円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 31 (2026/06/17 19:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1068ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |                                      |        |                 |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| 適用流体   | 腐食性媒体(混合物/濃度による)                     | 使用温度範囲 | -40℃~95℃        |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa                               | 呼び径    | 1"              |
| 全長     | 49mm                                 | 直径     | 72mm            |
| 内径     | 37.3mm                               | 重量     | 274g            |
| 材質     | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)<br>パッキン:ニトリルゴム | 規格     | DIN EN 14 420-7 |

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.