品番: EA462DN-30

品名: 3" ダストキャップ(ステンレス製)



| 販売価格    | <b>15,800円</b> (税抜)/17,380円(税込)     |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 15,800円(税抜)/17,380円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>4</b> (2025/11/14 08:44現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ | 1111ページ                             |      |   |  |  |





## 仕様

| 適用流体   | 腐食性媒体(混合物/濃度による)                     | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|--------|--------------------------------------|--------|----------|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa                               | 呼び径    | 3"       |
| 全長     | 70mm                                 | 直径     | 135mm    |
| 内径     | 92.2mm                               | 重量     | 1296g    |
| 材質     | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)<br>パッキン:ニトリルゴム |        |          |

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.