品番: EA462DW-12

品名:1·1/4" カップリング用パッキン(NBR製)



販売価格	<b>225円</b> (税抜)/ 248円(税込)				
カタログ価 格	225円(税抜)/248円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>33</b> (2025/11/14 08:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1111ページ				





## 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合サイズ	1·1/4"
内径	34.5mm	外径	49mm
厚み	6.5mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
適合品番	EA462DK-12、EA462DL-12 EA462DM-12、EA462DN-12		

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.