品番: EA462DW-20

品名: 2" カップリング用パッキン(NBR製)



| 販売価格        | <b>290円</b> (税抜)/319円(税込)            |      |   |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価<br>格  | 290円(税抜)/319円(税込)                    |      |   |  |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>45</b> (2025/11/14 08:45現在) |      |   |  |  |  |
| 商品入数        | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |  |
| カタログ<br>ページ | 1111ページ                              |      |   |  |  |  |





## 仕様

| 適用流体   | 腐食性媒体(混合物/濃度による)                               | 使用温度範囲 | -40~95℃     |
|--------|--|--------|-------------|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa   | 適合サイズ  | 2"          |
| 内径     | 51mm   | 外径     | 66mm        |
| 厚み     | 6.5mm  | 材質     | ニトリルゴム(NBR) |
| 適合品番   | EA462DK-20、EA462DL-20<br>EA462DM-20、EA462DN-20 |        |             |

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 代替品



**品番** EA462DX-20 **コメント** 材質:テフロン

## 株式会社エスコ