品番: EA462DW-4

品名: 1/2" カップリング用パッキン(NBR製)



販売価格	<b>125円</b> (税抜)/138円(税込)				
カタログ価 格	125円(税抜)/138円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>46</b> (2025/11/14 06:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1111ページ				





## 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合サイズ	1/2"
内径	17.5mm	外径	27mm
厚み	4mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
適合品番	EA462DK-4、EA462DL-4 EA462DM-4、EA462DN-4		

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.