

品番：EA462EA-20

品名：2" /50mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 14:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	50mm
呼び径	2" (200)	全長	103mm
直径	95mm	内径	63.8mm
重量	894g	材質	本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ	EA462EE-20	交換用パッキン	EA462DW-20
電解研磨仕上げ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.