

品番：EA462EA-30

品名：3" / 75mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	20,200円(税抜) / 22,220円(税込)		
カタログ価格	20,200円(税抜) / 22,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/12 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



#### 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	75mm
呼び径	3"(300)	全長	127mm
直径	132mm	内径	92.2mm
重量	1645g	材質	本体:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム(NBR)
適合クランプ	EA462EE-30	交換用パッキン	EA462DW-30
電解研磨仕上げ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.