

品番 : EA462ED-15

品名 : G1・1/2"雌ねじホースステム(ステンレス製)



販売価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 07:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1110ページ		



仕様

適用流体	腐食性流体(濃度による)	使用温度範囲	-40°C~95°C
最高使用圧力	2.5MPa	適合ホース内径	38mm
ねじサイズ	G1・1/2"	全長	67mm
六角対辺	55mm	重量	322g
材質	本体:ステンレス(SUS316) シール材:テフロン(PTFE)	適合クランプ	EA462EE-15

電解研磨仕上げ

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.