

品番 : EA462ED-25

品名 : G2・1/2"雌ねじホースステム(ステンレス製)



販売価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1110ページ		



仕様

適用流体	腐食性流体(濃度による)	使用温度範囲	-40°C～95°C
最高使用圧力	2.5MPa	適合ホース内径	63mm
ねじサイズ	G2・1/2"	全長	91mm
六角対辺	85mm	重量	837g
材質	本体:ステンレス(SUS316) シール材:テフロン(PTFE)	適合クランプ	EA462EE-25

電解研磨仕上げ

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.