品番: EA462EE-15

品名:50-53mm ホースクランプ(アルミニウム製)



販売価格	<b>2,240円</b> (税抜)/ 2,464円(税込)				
カタログ価 格	2,240円(税抜)/2,464円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/14 10:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1110ページ				





## 仕様

適用流体	腐食性流体(濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	2.5MPa	適合ホース内径	38mm
適合ホース外径	50~53mm	全長	50mm
幅	83mm	ねじサイズ	M6×20
重量	167g	材質	アルミニウム鍛造
付属品	六角ねじ、ナット		

EA462EA-15、EA462EB-15、EA462EC-15、EA462ED-15用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.