

品番：EA462EE-25

品名：78- 82mm ホースクランプ(アルミニウム製)



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/17 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



#### 仕様

適用流体	腐食性流体(濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	2.5MPa	適合ホース内径	63mm
適合ホース外径	78~82mm	全長	74mm
幅	120mm	ねじサイズ	M8×25
重量	454g	材質	アルミニウム鍛造
付属品	六角ねじ、ナット		
EA462EA-25、EA462EB-25、EA462EC-25、EA462ED-25用			
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.