品番: EA462EE-25

品名: 78-82mm ホースクランプ(アルミニウム製)



販売価格	<b>4,320円</b> (税抜)/ 4,752円(税込)				
カタログ価 格	4,320円(税抜)/4,752円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/14 10:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1110ページ				





## 仕様

適用流体	腐食性流体(濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	2.5MPa	適合ホース内径	63mm
適合ホース外径	78~82mm	全長	74mm
幅	120mm	ねじサイズ	M8×25
重量	454g	材質	アルミニウム鍛造
付属品	六角ねじ、ナット		

EA462EA-25、EA462EB-25、EA462EC-25、EA462ED-25用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.