

品番：EA462EE-6

品名：30- 33mm ホースクランプ(アルミニウム製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,360円(税抜) / 2,596円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,360円(税抜) / 2,596円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 32 (2026/04/12 12:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|--------------|---------|----------|
| 適用流体 | 腐食性流体(濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 適合ホース内径 | 19mm |
| 適合ホース外径 | 30~33mm | 全長 | 50mm |
| 幅 | 63mm | ねじサイズ | M6×20 |
| 重量 | 142g | 材質 | アルミニウム鍛造 |
| 付属品 | 六角ねじ、ナット | | |
| EA462EA-6、EA462EB-6、EA462EC-6、EA462ED-6用 | | | |
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.