

品番：EA463BH-10

品名：64mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)



販売価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
カタログ価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫: 70 (2026/04/24 16:28現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0235ページ1112ページ		



この商品の詳細はPCサイトからご覧いただけます。



2重巻きの強カタイプ

仕様

メーカー	BAND-IT(バンド・イット)	型番	CP10S9
幅	16mm	厚み	0.635mm
最大直径	64mm	材質	ステンレス(SUS201)
入数	5本		

パンチして止めるバンドです。

カッター類は付属しておりません。ひねりながらちぎって下さい。

EA463BH-1、EA463BH-2Aでパンチングして下さい。

厚さ0.635mm・幅9.5mm・ステンレス(SUS201)のバンドの最小破断荷重は約405kg(900ポンド)となっています。(幅16mmのものも厚さが同じですので9.5mm幅のものと同じと考えてください。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.