

品番 : EA463BH-10

品名 : 64mm センターパンチクランプ[°](SUS201/5本)



販売価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
カタログ価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫: 71 (2026/01/22 06:56現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0235ページ 1112ページ		



2重巻きの強力タイプ

仕様

メーカー	BAND-IT(バンド・イット)	型番	CP10S9
幅	16mm	厚み	0.635mm
最大直径	64mm	材質	ステンレス(SUS201)
入数	5本		
パンチして止めるバンドです。			
カッター類は付属しておりません。ひねりながらちぎって下さい。			
EA463BH-1、EA463BH-2Aでパンチングして下さい。			
厚さ0.635mm・幅9.5mm・ステンレス(SUS201)のバンドの最小破断荷重は約405kg(900ポンド)となっています。(幅16mmのものも厚さが同じですので9.5mm幅のものと同じと考えてください。)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.