


品番 : EA463CA-57

品名 : 33- 57mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,710円(税抜) / 2,981円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,710円(税抜) / 2,981円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 53 (2025/12/14 21:29現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1153ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------------|
| バンド幅 | 12.7mm | 適合直径 | 33~57mm |
| 入数 | 10 | 材質 | バンド:SUS301、スクリュー:スチール |
| 六角(-)ねじ | 5/16"(8mm) | 厚み | 約0.6mm |
| 万能工業用 | | | |
| ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | | | |
| 自動車、工業用などあらゆる目的にご使用をおすすめします。 | | | |
| スタンダード商品。ステンレスバンドとカーボンスチール製ハウジングを持ちます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.