

品番：EA463CL-149

品名：149.4mm Vバンドクランプ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,690円(税抜) / 8,459円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,690円(税抜) / 8,459円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/10 21:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1112ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |  |         |   |
|---------|--|---------|---|
| 呼び径     | 149.4mm  | バンド幅    | 22.23mm   |
| バンド厚み   | 1.02mm   | 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm)  |
| 材質      | バンド:SUS300<br>スクリュー:SUS410<br>ナット:302HQ/303                                      | 留め具サイズ  | 1/4”  |
| 標準トルク値  | 6.8±1.1Nm (60±10in-lb)<br>※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。<br>高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。 | 高負荷トルク値 | 12.4±1.1Nm (110±10 in-lb)<br>※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。<br>高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。 |
| 推奨最大回転数 | 150rpm   |         |   |

排気配管等のフランジ付きジョイント接続用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.