

品番：EA463DA-34

品名：25mmx30m 固定バンド(針穴タイプ / 0.8t)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,250円(税抜) / 6,875円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,250円(税抜) / 6,875円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 11:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1129ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10245-0153 |
| 用途 | スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具 | 全長 | 30m |
| バンドサイズ(幅×厚) | 25×0.8mm | 穴サイズ | φ10×12mm |
| 引張強度 | 0.4kN | 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 |
| 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 | | | |
| 釘穴タイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.