



品番：EA463HE-120

品名：100-120mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	700円(税抜)／ 770円(税込)		
カタログ価格	700円(税抜)／770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/17 22:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1154ページ		



カタログ訂正 25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス(SUS304) 正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	0001050360/CX-T12 100(W4
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	100～120mm
バンド幅	12mm	バンド厚	0.8±0.1mm
推奨トルク	5Nm	推奨締め付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分:ステンレス (SUS304) ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		
ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。			
迅速な締め付けができて、ソケットやスクレュードライバーのポジショニングもしやすいスクレューサポートカラー。			

代替品

--	--



品番 EA463HC-120
コメント 同サイズ スチールスクリュー(クロメートメッキ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.