



品番：EA463HE-22

品名：12- 20mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
カタログ価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/05/04 14:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1109ページ		



カタログ訂正

25/10/30 ●適合直径(mm) 誤:12~22 正:12~20 材質…バンド: SUS304 スクリュー: はずメッキ302HQ (No.56, 57 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	0001050240/CX-T9 12(W4)
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	12~20mm
バンド幅	9mm	バンド厚	0.6±0.1mm
推奨トルク	3~3.5Nm	推奨締め付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分: ステンレス (SUS304) ねじ: ステンレス (はずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができて、ソケットやスクレイドライバーのポジショニングもしやすいスクレューサポートカラー。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.