品番: EA463HE-32

品名: 20-32mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	315円(税抜)/347円(税込)				
カタログ価 格	315円(税抜)/347円(税込)				
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/17 22:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1154ページ				











カタログ訂正

25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス(SUS304)正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56, 57 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	0001050260/CX-T9 20(W4)
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	20~32mm
バンド幅	9mm	バンド厚	0.65mm
推奨トルク	4Nm	推奨締付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分:ステンレス (SUS304) ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。

代替品



品番 EA463HE-32A

コメント 変更点:バンド幅・溝位置変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.