




品番：EA463HE-32A

品名：20- 32mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 (2026/05/04 14:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

### 仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	0001050860/CX-T12 20(W4)
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	20~32mm
バンド幅	12mm	バンド厚	0.8±0.1mm
推奨トルク	5~5.5Nm	推奨締付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分: ステンレス (SUS304) ねじ: ステンレス (すずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができて、ソケットやスクレュードライバーのポジショニングもしやすいスクレューサポートカラー。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

