




品番：EA463HE-50A

品名：35- 50mm ホースクランプ(SUS304)



販売価格	320円(税抜) / 352円(税込)		
カタログ価格	320円(税抜) / 352円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/05/04 14:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	0001050880/CX-T12 35(W4)
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	35~50mm
バンド幅	12mm	バンド厚	0.8±0.1mm
推奨トルク	5~5.5Nm	推奨締付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分:ステンレス(SUS304) ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)	規格	DIN 3017.1
入数	1個		

ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。

迅速な締め付けができて、ソケットやスクレュードライバーのポジショニングもしやすいスクレューサポートカラー。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

