

品番：EA463PK-10

品名：180mm ホースクランププライヤー



販売価格	10,900円(税抜)／ 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0312ページ		



回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	85 51 180 A
全長	180mm	最大開口幅	50mm
調整段数	15	ハンドル	プラスチックコーティング
重量	170g	材質	本体:亜鉛合金メッキ
スリムなヘッドと回転式チップで狭いスペースでのクランプ作業に最適			
クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。			
スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。			
鋸刃状のアゴでホースを掴んで取り出すことが可能			
先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.