

品番：EA463PK-11

品名：250mm ホースクランププライヤー



販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)			
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/14 07:42現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0312ページ			



回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	85 51 250 A
全長	250mm	最大開口幅	70mm
調整段数	25	ハンドル	プラスチックコーティング
重量	345g	材質	本体:亜鉛合金メッキ
スリムなヘッドと回転式チップで狭いスペースでのクランプ作業に最適			
クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。			
スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。			
鋸刃状のアゴでホースを掴んで取り出すことが可能			
先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.