

品番 : EA463SC-31

品名 : 29- 31mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)



販売価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
カタログ価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/05/26 19:35現在)		
商品入数	10	販売単位	pk
カタログページ	1112ページ		



カタログ訂正 25/12/09 ●材質…ボルト:(誤)ステンレス (正)スチール (No.57 1115)

仕様

メーカー	エッセントラ・コンポーネツ	型番	600484
用途	高圧パイプや高圧ホースの固定に適しています。	適合直径	29~31mm
バンド幅	18mm	厚み	1.0mm
ボルトサイズ	M6×50mm	締付トルク	2N・m
材質	バンド:ステンレス ボルト:スチール	入数	10個

ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照)

ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.