

品番：EA463SC-43

品名：40- 43mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)



|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 3,360円(税抜) / 3,696円(税込)       |      |    |
| カタログ価格  | 3,360円(税抜) / 3,696円(税込)       |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/04/02 10:02現在) |      |    |
| 商品入数    | 10                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1112ページ                       |      |    |



カタログ訂正 25/12/09 ●材質…ボルト:(誤)ステンレス (正)スチール (No.57 1115)

#### 仕様

|        |                        |       |         |
|--------|------------------------|-------|---------|
| メーカー   | エッセントラ・コンポーネツツ         | 型番    | 600487  |
| 用途     | 高圧パイプや高圧ホースの固定に適しています。 | 適合直径  | 40~43mm |
| バンド幅   | 20mm                   | 厚み    | 1.0mm   |
| ボルトサイズ | M6×50mm                | 締付トルク | 2N・m    |
| 材質     | バンド:ステンレス<br>ボルト:スチール  | 入数    | 10個     |

ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照)

ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.