品番: EA463SC-47

品名: 44- 47mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)



| 販売価格 | 3,800円(税抜)/4,180円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 3,800円(税抜)/4,180円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/17 22:20現在) | | | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | | |
| カタログ ページ | 1156ページ | | | | |





カタログ訂正 25/03/17 ●材質…ボルト:(誤)スチール (正)ステンレス (No.56 1115)

仕様

| メーカー | エッセントラ・コンポーネンツ | 型番 | 600488 | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|---------|--|--|
| 用途 | 高圧パイプや高圧ホースの固定に適し ています。 | 適合直径 | 44~47mm | | |
| バンド幅 | 22mm | 厚み | 1.0mm | | |
| ボルトサイズ | M6×60mm | 締付トルク | 2N·m | | |
| 材質 | バンド・ボルト: ステンレス | 入数 | 10個 | | |
| うぶの部分を以まと問く仕様にかっています(サブ両角で会昭) | | | | | |

ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照)

ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.