

品番 : EA465A-10

品名 : 1" スイングチャッキバルブ



販売価格	9,860円(税抜) / 10,846円(税込)		
カタログ価格	9,860円(税抜) / 10,846円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/11/01 09:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1122ページ		



品名	1" スイングチャッキバルブ
品番	EA465A-10
材質	青銅
口径	1"
最大圧力	1.37MPa(14kgf/cm <sup>2</sup> )
最大温度	120℃
重量	約 0.5kg
寸法	全長: 約 100mm

#### 仕様

JIS規格品			
ねじサイズ(PT)	1"	材質	青銅(ボディ)
最高圧力	油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気: 0.98MPa (10kgf/cm <sup>2</sup> )、静流水(120℃以下): 1.37MPa(14kgf/cm <sup>2</sup> )		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.