


品番：EA465A-14

品名：1・1/2" スイングチャッキバルブ



販売価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
カタログ価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/17 20:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		



品名	スイングチャッキバルブ
品番	EA465A-14
規格	JIS B0203
材質	青銅(CAC406)
呼び径	40A
ねじサイズ	Rc1・1/2"
最大使用圧力	-29~120℃:1.4MPa 185℃まで:1.0MPa
接続方式	ねじ込み
クラス	10K
適用流体	水・油・ガス・空気・蒸気
メーカー	キッツ(KITZ)

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	呼び径	40A
ねじサイズ	Rc1・1/2"	適用流体	水・油・ガス・空気・蒸気
最高使用圧力	-29~120℃:1.4MPa 185℃まで:1.0MPa	材質	ボディ:青銅(CAC406)
接続方式	ねじ込み:JIS B0203	クラス	10K
JIS規格品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.