

品番：EA465AG-12

品名：1・1/4" リフトチャッキバルブ(豎型/青銅製)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/06/01 08:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1122ページ		



品番	EA465AG-12
品名	1・1/4" リフトチャッキバルブ(豎型/青銅製)
材質	ボデー: CAC406
ボネット/キャップ	CAC406
ジスク/ボール	NBR
ジスクホルダ	CAC
スプリング	C519W
クラス	10K
呼び径(A呼称)	32
ねじサイズ	Rc1-1/4"
操作形状	ねじ込み: JIS B0203
操作形状	ねじ込み: JIS B0203
最高使用圧力	静流水(-29~80℃): 1.4MPa 脈動水(-29~80℃): 1.0MPa
呼び径(A呼称)	32
操作形状	ねじ込み: JIS B0203
操作形状	ねじ込み: JIS B0203

仕様

材質	ボデー: CAC406 ボネット/キャップ: CAC406 ジスク/ボール: NBR ジスクホルダ: CAC スプリング: C519W	最高使用圧力	静流水(-29~80℃): 1.4MPa 脈動水(-29~80℃): 1.0MPa
クラス	10K	呼び径(A呼称)	32
ねじサイズ	Rc1-1/4"	操作形状	チャッキ
接続形状	ねじ込み: JIS B0203		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.