

品番：EA465AH-20

品名：2" スイングチャッキバルブ (Y型/青銅製)



販売価格	24,900円(税抜) / 27,390円(税込)		
カタログ価格	24,900円(税抜) / 27,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/22 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		



仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	YR-50A
呼び径(A呼称)	50	ねじサイズ	Rc2"
最高使用圧力	静流水(29~120℃):1.18MPa 飽和蒸気(179℃):0.88MPa	材質	ボデー: CAC ボンネット/キャップ: C3771 ジスク/ボール: CAC ヒンジピン: C1100B プラグ: C3604
接続形状	ねじ込み: JIS B0203		
Y形スイングチャッキ			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.