


品番：EA465BC-10

品名：Rc 1" スイングチャッキバルブ (給水用/青銅製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,520円(税抜) / 10,472円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,520円(税抜) / 10,472円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/11 08:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1065ページ | | |



仕様


| | | | |
|----------|---------------------------------------|-------|--|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | ONH-25A |
| 呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | Rc1" |
| 最高許容圧力 | 85℃以下の清流: 1.0MPa 85℃以下の脈動水: 1.0MPa | 材質 | 弁箱: CAC911 ふた: C6803(2) 弁体: CAC911 |
| 接続形状 | ねじ込み: JIS B0203 | | |

給水用スイングチャッキ

公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編)
(一社)日本バルブ工業会規格適合品
浸出性能基準適合品(公的規格・第三者認証)

※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

代替品

| | |
|--|-------------------------------------|
|  | 品番 EA465BB-10 コメント |
|--|-------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.