


品番：EA468AL-6

品名：G 3/4" ミキシングバルブ(高温水用)



販売価格	15,300円(税抜)／16,830円(税込)			
カタログ価格	15,300円(税抜)／16,830円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 18:53現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



品名	規格	材質	寸法	重量	価格
EA468AL-6	G3/4"	脱亜鉛合金	11.5x11.5x11.5	0.15	15,300



仕様

出荷時設定温度	40℃		
冷温水用			
最大使用圧力	1.0Mpa以下	設定温度範囲	30℃～60℃
流体温度	110℃	温水、冷水入口側圧力差	0.25Mpa以下
ねじサイズ	G3/4"	材質	バルブ本体:脱亜鉛合金
接続付属ねじ	付属なし	O-リング	EPDM
内部スプリング	SUS	温度調整ノブ	高耐熱性樹脂
高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。			
ミキシング設定温度範囲	30～60℃ 給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。	簡単設置	配管システムへ接続するだけ。 バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。 3～5分の作業時間で設置完了。
コンパクト設計	非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。		
温度設定目盛付き ミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30～60℃の目盛がついております。 ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。			

やけど防止	冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。		
耐久性に優れた材料を使用しております。			
作動方法	冷水（C）、温水（H）より流入された冷温水が出口側（Mix）内部に内蔵されているサーモエレメントにて温度感知を行います。 設定ミキシング温度でミキシングする様に冷温水の流入数量を調節。		

代替品

	品番 EA468AL-6A コメント 品番変更
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.