

品番：EA468BD-3

品名：PJ 1/2" センサー式水栓(07ク)



販売価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
カタログ価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/08 13:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1092ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	713-512
電源	リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)	電池寿命	約2年(100回/1日の目安)
流量	約3L/分(0.2MPa時)・流量調整可能	使用圧力	0.05(流動圧)~0.75(静水圧)MPa
使用流体	上水道水	使用室温範囲	1~50℃
使用水温範囲	1~50℃(凍結不可)	検知距離	センサー部より100~150mm程度(大人の手のひら)
呼	13	ねじ径	PJ1/2"
設置サイズ(奥行×高さ)	245×53mm	材質	黄銅
用途	パブリックおよび一般住宅洗面用	付属品	取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)

電池専用

電磁弁、電池ボックスは本体に内蔵

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。

電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。

電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。

※ステンレス製の器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。

※センサー誤検知を防ぐため、本体下側のセンサーから200ミリ以上の吐水口空間を確保してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.