

品番 : EA468BZ-51

品名 : W26x20T/300mm 泡沫フレキノズル



販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/17 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1137ページ		



パイプを曲げて吐水角度自在!水ハネしないやわらかな水流

仕様

メーカー	カクダイ	型番	795-25-300
ねじ径	W26山20	全長	300mm
パイプ外径	16mm	使用温度範囲	1~60°C
材質	ステンレス、黄銅、TPE		
自在水栓、混合栓の補修用パイプ			
泡沢金具付き(ねじ径:W22山20)			
※止水機能付き金具を先端に取付けないでください。			
※先端取付型の浄水器は重量があるため取付けできません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.