品番: EA468CJ-63

品名: 60x350mm 洗濯機用排水フレキパイプ



販売価格	<b>2,680円</b> (税抜)/ 2,948円(税込)				
カタログ価 格	2,680円(税抜)/2,948円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/14 18:27現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1143ページ				











## 仕様

呼   50   全長   350mm     芯ズレ幅   40mm   最大曲げ角度   92°	
サブレ 恒 40	
芯ズレ幅 40mm 最大曲げ角度   92°	
使用温度 1~50℃ 材質 PVC	

洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用

呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用

内面がフラットなため排水がスムーズ

## 代替品



品番 EA468CJ-41

コメント 変更点:サイズ、材質等

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.