


品番 : EA468CN-4B

品名 : 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用)



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/09 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1091ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	151-012
ねじ径	PJ1/2"	取付穴径	23~26mm(厚5~35mm)
取付芯々	102mm	パイプ長	449mm
水流切替	泡沫・シャワー	材質	本体:青銅・スズ・鉛・亜鉛 吐水口(インナーチューブ):軟質塩化ビニル樹脂

キッチン用

一般地・寒冷地共用

JIS規格適合品

パイプ取付ネジW26山20

ワンタッチ着脱式ハンドル(専用ハンドル)

ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。

フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

