

品番 : EA468CV-54

品名 : G1/2" シングルレバー混合栓(寒冷地用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 42,000円(税抜) / 46,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 42,000円(税抜) / 46,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/11 08:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1091ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 117-032K |
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2" |
| 取付穴径 | 36~38mm(厚5~35mm) | 設置サイズ(奥行×高さ) | 260×228.5mm |
| スパウト回転角度 | 140° | 材質 | 青銅 |
| キッチン用 | | | |
| 寒冷地用 | | | |
| 逆止弁無し | | | |
| ブレードホース仕様 | | | |
| 泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.