


品番：EA468DM-14

品名：40Ax 80mm A型ホッパ°-(内ねじ/電気亜鉛メッキ)



販売価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
カタログ価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/24 01:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1108ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10679-0120
ねじ径	40A	サイズ	受口内径(D): ϕ 80mm A: ϕ 48.6mm、C: 36mm E: 25mm、H: 80mm 板厚: 1.6mm
材質	鉄製(電気亜鉛メッキ仕上)		
A型ホッパーの内ねじタイプ			
間接排水用受け皿継手			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.