

品番：EA468DM-37

品名：80Ax125mm A型ホッパ°-(内ねじ/電気亜鉛メッキ)



販売価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
カタログ価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/24 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1108ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10679-0242
ねじ径	80A	サイズ	受口内径(D): $\phi$ 125mm A: $\phi$ 89.1mm、C: 50mm E: 36mm、H: 96mm 板厚: 1.6mm
材質	鉄製(電気亜鉛メッキ仕上)		
A型ホッパーの内ねじタイプ			
間接排水用受け皿継手			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.