品番: EA468ET-2

品名:500x440x240mm マルチシンク



販売価格	32,300円 (税抜)/35,530円(税込)				
カタログ価 格	32,300円(税抜)/35,530円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/16 20:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1129ページ				





仕様

メーカー	тото	型番	SK510D#NW1
外寸サイズ	500(W)×440(D)×240(H)mm	内寸サイズ	476(W)×395(D)×150(H)mm
実容量	10L	重量	13.5kg
材質	陶器		

10Lのバケツも置ける便利なサイズ

分岐付き止水栓をセットすれば、面倒なホースの付け外しが不要。庭の散水や洗車時に便利。

<使用上の注意>

塩素系漂白剤を使う際はバケツなどを使用して下さい。

ゴム栓や排水金具が傷む原因になります。

<ご購入前に>

屋外で使用すると、砂粒などで陶器に傷が付く場合があります。

単水栓、2ハンドル混合水栓は、使用環境により商品の寿命が短くなる場合があります。

0℃以下になる場合は凍結予防が必要です。

※水栓・トラップは別売です

推奨トラップ:TK40P1(Pトラップ)、TK40S1(Sトラップ)

※設置の際には、別途壁付金具:TLY220D(EA468GK-6)が必要になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.