

品番：EA468HA-1

品名：G 1/2" シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル)



販売価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
カタログ価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1086ページ		



吐水口取付位置を高くして懐寸法を確保。鍋などの使い勝手が向上します

### 仕様

メーカー	LIXIL	型番	SF-WL420SYX(JW)
呼	13	ねじ径	G1/2"
取付穴径	φ37±2mm	吐水口長さ	235mm(自在)
設置サイズ(奥行×高さ)	235×269mm	吐水口回転角度	150°
仕様	一般地用	材質	樹脂
付属品	吐水口部オスネジアダプター(W22山20)		

キッチン用

抗菌樹脂ハンドル

逆止弁付き

水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ(泡沫口 M24×1)

台座部分がスカート状になっているので、水栓下部のお掃除もカンタン。

エコハンドル機能付き。湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。

グリーン購入法適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.