

品番：EA468L-38

品名：20m 水道凍結防止帯



販売価格	89,000円(税抜) / 97,900円(税込)		
カタログ価格	89,000円(税抜) / 97,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/26 04:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1072ページ		



各部の長さ			
電源コード(1.5m)	アース	加熱部	固定テープ
電源コード(1.5m)	アース(1.8m)	加熱部	固定テープ



外気温の上昇、下降により発熱量が変化します。
電気容量
170W (最大発熱量) / 20m (最小発熱量) / 1m (3.3W)
線径は必ず確認してください。電線径が異なる場合、
外気温が一定範囲を上回ると発熱量が低下します。
発熱量が不足します。必ず40℃以上を維持すること。
外気温が一定範囲を上回ると発熱量が低下します。
発熱量が不足します。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	698-01-20
全長	20m	電源コード長	1.5m
アース線長さ	1.8m	定格電圧	100V
消費電力	280W		

塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用(金属管でも使用できます)

ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。

固定テープ付き(保温テープは付属していません。)

単体使用では通常通電となります。

EA468L-30と併用すると節電効果があります。

※必ずアース配線をしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.