

品番 : EA469AA-10A

品名 : Rp 1 " ソケット(ステンレス製)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/15 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1096ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFS2-25
呼び径	25	ねじサイズ	Rp1"
外径	38mm	全長	43mm
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質	ステンレス(SUS304TP)		
配管の延長に使用			
溶接可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.