


品番：EA469AB-20BA

品名：Rc2" x Rc1" 異形ソケット(ステンレス製)



販売価格	5,550円(税抜)／6,105円(税込)		
カタログ価格	5,550円(税抜)／6,105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1055ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRS-5025
段落	3段落ち	全長	58mm
呼び径	50×25	ねじサイズ	Rc2”×Rc1”
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(−20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)
使用流体	冷温水・油・エア－・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)		
ねじサイズが異なる配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.