


品番 : EA469AB-312A

品名 : Rc1・1/4"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)



販売価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
カタログ価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/13 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SMRS-3225
段落	1段落ち	全長	48mm
呼び径	32×25	ねじサイズ	Rc1 1/4"×Rc1"
材質	ステンレス(SCS14)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズが異なる配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.