

品番 : EA469AC-302A

品名 : Rc 1/4" エルボ(ステンレス製)



販売価格	775円(税抜)／853円(税込)		
カタログ価格	775円(税抜)／853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/19 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SML4-08
呼び径	8	ねじサイズ	Rc1/4"
長さ	19mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SCS14)
規格	JIS B 2308		
90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.